


Puente CPCI, 32 bits, 33 MHz

NÚMERO DE CATÁLOGO

23006-920



Muy compacto y de forma de puente baja, sin interferencia con los tableros de transición traseros

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Puente está diseñado para backplanes primarios con ranura de sistema derecha; puente para ranura de sistema izquierda disponible bajo petición

33 MHz capaz

Puente montado en la parte trasera del backplane, por lo tanto, no hay pérdida de ranuras

De conformidad con: PICMG 2,6 CompactPCI Bridging Especificación, PCI 2,1 PCI Local Bus Especificación, Rev. 2,1

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Plano trasero

Tipo de panel posterior: Puente CompactPCI, 32 bits, 33 MHz

Ranura del sistema: Correcto

Net Weight: 0.028kg

Cantidad del paquete: 1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE