

Adjustable Fixing Bracket



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Secures SPEEDWAY Cable Ladder to structural elements for horizontal and vertical runs

Installs quickly and easily with included hardware

Low profile allows for installations in tight spaces

SPECIFIKACE


Table 1/2

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Povrchová úprava | A | B | C |
|------------------|----------------|----------|--------------------|-------|-------|-------|
| CLSWAFBGA | 842050 | Ocel | Hot-Dip Galvanized | 60 mm | 40 mm | 58 mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Article Number | D |
|------------------|----------------|--------|
| CLSWAFBGA | 842050 | 2.5 mm |

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

