

Heavy-Duty Pipe Clamp 38-44mm, 1-1/4" Pipe, DN 32, M8/M10, Electrogalvanized

KATALOGOVÉ ČÍSLO

HDN032EG



CERTIFICATIONS

FM Approved, Pipe Hanger Components

VLASTNOSTI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 579044

Nut Included: Yes

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 38 - 44 mm

Pipe Size: 1 1/4"

NB/DN: 32

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 2 mm


Screw Diameter (Sc): 8 mm

Screw Diameter metric (Sc): M8

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 2000N

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

