

# Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure, 3/4" Pipe, DN20, 25–26.9 mm, M10 Rod

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**MPZ025**



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Contains easy closing mechanism

Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit

Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping

Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 595053

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Outer Diameter (OD): 25.0 - 26.9 mm


Rod Size (RS): M10

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 1.5 mm

Static Load: 1125N

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

