

# nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 87–92 mm OD, 3" Pipe, 80 DN

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

**SXD091**



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 400075

Materiál: Ocel;EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Barva: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 87 - 92 mm

Pipe Size: 3"

NB/DN: 80

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 35mm

Static Load: 1300N

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

