

# Flat Washer



## VLASTNOSTI

Use under the head of a bolt or nut in order to distribute the fastener load over a wider surface area

## SPECIFIKACE


**Complies With:** DIN 933

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Diameter (Ø)	Thickness (T)
01108S4	592490	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106S4	592480	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01108EG	592400	Ocel	Electrogalvanized	8.4 mm	16 mm	1.6 mm
01106EG	592390	Ocel	Electrogalvanized	6.4 mm	12 mm	1.6 mm
01110HD	592415	Ocel	Hot-Dip Galvanized	10.5 mm	21 mm	2 mm
01110S4	592500	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10.5 mm	20 mm	2 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Diameter (Ø)	Thickness (T)
01110EG	592410	Ocel	Electrogalvaniz ed	10.5 mm	20 mm	2 mm
01112EG	592420	Ocel	Electrogalvaniz ed	13 mm	24 mm	2.5 mm

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**

