

# Pipe Thread Connector



## VLASTNOSTI

Connect threaded pipe to PX pipe clamps


Female-to-female connector

## SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál                           | Povrchová úprava  | Gewinde (G) | Height (H) |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| PTC050EG         | 578730         | Ocel                               | Electrogalvanized | 1/2"        | 18 mm      |
| PTC050S6         | 578800         | Stainless Steel 316<br>(EN 1.4401) |                   | 1/2"        | 18 mm      |

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

