

FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 508161

Materiál: Polyvinylchloride

Working Temperature: -40 to 140°C


Length (L): 670mm

Width (W): 230mm

Hloubka (D): 180mm

Unit Weight: 0.84kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE