

# Flat Braided Power Shunt, 600 mm<sup>2</sup>, 450 mm

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

**PBC600X450**



### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 564700

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Wire Diameter: 0.15mm

Cross Section: 600mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 1101A

$\Delta T$  50 K: 1459A

Length (L): 450mm

A: 105mm

B: 100mm

C: 13mm


2 Bar Current Coefficient: 1.6

Unit Weight: 3.4kg

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE