


# Door Contact Switch Without Cable

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

20118-810



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.

### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Door contact switch (without connection cable)

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Product Type: Switch

Hloubka: 33.5mm

Výška: 76.5mm

Provozní teplota: -25 to 75°C

Stupeň krytí: IP66

Šířka: 31mm

Complies With: UL® 508; EN 50047 form B

Current Rating: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Množství v balení: 1

Voltage: 24 – 230V

Velikost drátu: 0.5 – 2.5mm<sup>2</sup>

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**