

Varistar CP Glazed Door, With 1-Point Locking, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

21630-017



Varistar CP Glass Door Single Point Locking for IP 20 applications.

VLASTNOSTI

St, 1.5 mm

Security glass, 6 mm

Key lock cover

Opening angle 180°

VLASTNOSTI PRODUKTU

Rack Height: 42U

Výška: 2200mm

Šířka: 600mm

Locking Type: Single Point Locking

Množství v balení: 1

Barva: Black Grey

Kód barvy: RAL 7021

Complies With: IEC 61587-1

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Materiál: Ocel; Glass

Produktová řada: Varistar CP

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP20

Typ: Glass Door

Works With: Varistar CP

Net Weight: 24.053kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE