


# Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 33 U, 1600H 600W

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**21630-511**



Varistar CP Perforated Steel Door, IP 20 with Single Point Locking.

### VLASTNOSTI

---

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Opening angle 180°

Key lock cover

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Rack Height: 33U

Výška: 1600mm

Šířka: 600mm

Locking Type: Single Point Locking

Množství v balení: 1

Barva: Black Grey

Kód barvy: RAL 7021

Complies With: IEC 61587-1

Materiál: Ocel

Produktová řada: Varistar CP

Product Type: Cabinet Door

Stupeň krytí: IP20

Typ: Steel Door, Perforated

Works With: Varistar CP

Net Weight: 12.03kg

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**