


Male and Female Connection with Terminal Block for AC Lamp

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

57274



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Power cable for LED light mounting into cabinet

Lights can be easily mounted vertically or horizontally

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vstupní napětí AC: 250V max

Accessory Type: Lights

Stupeň krytí: IP20

Množství v balení: 1

Barva: Black

Hloubka: 14mm

Povrchová úprava: Smooth Matte

Výška: 53mm

Materiál: Plast

Product Type: Light

Typ: Cabinet Light; Terminal Block

Šířka: 18mm

Typ připojení: Infeed; Trough-Wiring; 2-Pole

Nominální napětí: 250V

Provozní teplota: 60°C min

Rated Current: 16A

Hmotnost: 0.07kg

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE