

# Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

## EB0403



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

### VLASTNOSTI

---

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 400 VAC, 3-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Produktová řada: Enlogic

Typ: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (36) C13; (6) C19

Socket Quantity: 42

Barva: Black

Circuit Breaker: No Circuit Breaker

Switched Outlets: No

Circuit Breaker Quantity: 0

Power Rating: 11.0 kVA

Input Cable Length: 3m

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Nominální napětí: 415V

Max Power Input: 11.0 kVA

On/Off Switch Included: No

Amperage (Derated Amperage): 16 A

Output Voltage: 230VAC

Rack Units: 0U

Plug Type: IEC 60309 516P6 (IP44)

Metering Type: None

Removable Input Cable: No

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Výška: 1490mm

Šířka: 52mm

Hloubka: 53mm

Hmotnost: 6.11kg

Množství v balení: 1

## **DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU**

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## **UPOZORNĚNÍ**

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**