

Solid Copper Ground Rod, Sectional Internal Thread



VLASTNOSTI

Solid copper sectional ground rod with internal threading

SPECIFIKACE

Tensile Strength: 50 MPa

Materiál: Copper

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	Thread Size (TS)	Length (L)	Unit Weight
SCR15	710070	15 mm	M10	1.2m	1.64 kg
SCR20	710080	20 mm	M10	1.2m	3.34 kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Due to the inherent softness of the copper material, special consideration should be given when driving this product into the soil.



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE