

Hluboký vnitřní profil, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

VLASTNOSTI

Popis: Systém profilu DIP o šířce 40 mm a výšce 25 mm, které lze namontovat na hloubku skříne. Lze je použít i v kombinaci s profily CLPF a CLPK. K dispozici jsou dvě rady rastru otvoru pro montáž pomocí klecových matic a samorezných šroubů. Profily DIP nejsou kompatibilní s upravováním hloubky montážní desky.

Materiál: Pozinkovaná ocel.

Množství v balení: 4 profily včetně fixačního příslušenství.

SPECIFIKACE

Tloušťka:	1.5mm
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Pozinkovaná Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Load Rating	Enclosure Material
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Ocelový Plech
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Ocelový Plech
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Ocelový Plech
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE