


# Dverní spínač, DSW



Dverní spínač umožňuje při otevření dveří zapnout nebo vypnout světla nebo jiné elektrické zařízení, aniž by byl nutný další manuální zásah.

## PRŮMYSLOVÉ NORMY

---

CE

cCSAus

CCC

## VLASTNOSTI

---

Schválení: CE, cCSAus.

Spínaný proud: 3 A / 240 V.

Množství v balení: 1 ks s montážním příslušenstvím.

Popis: Dverní spínač pro aktivaci libovolného elektrického zařízení (osvětlení, signalizace, alarmy apod.). Lze jej namontovat po instalaci skříne, aniž by bránil volnému otevření dveří. Montuje se do stojící skříne na vnitřní rastr otvoru v rámu skříne. Kabelový vývod M20.

## SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Nominální napětí	Maximální proud	Enclosure Material
DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A	Ocelový Plech, Stainless Steel

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**