


P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 40 mm

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EL40P14LFN



Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.

VLASTNOSTI

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

VLASTNOSTI PRODUKTU

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Plain

Coupler Adjustment: Standard

Rebar Size, Metric: 40 mm

Diameter (Ø): 70 mm

Coupler Body (CB): 112mm

Bar Depth (BD): 57mm

Thread Size (TS): M53

Unit Weight: 2.07 kg

Množství v balení: 8

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE