

# 19" Front Panel

Front panels made of Aluminum.



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

## SPECIFIKACE

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rack Width:</b>     | 95HP        |
| <b>Materiál:</b>       | Hliník      |
| <b>Accessory Type:</b> | Front panel |
| <b>Product Type:</b>   | Front Panel |

Table 1/2

| Katalogové číslo | Rack Height | Hloubka (D) | Mounting       | Povrchová úprava       | Front Finish | Množství v balení |
|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 30118-948        | 1U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-299        | 1U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 40304-074        | 1U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |

| Katalogové číslo | Rack Height | Hloubka (D) | Mounting       | Povrchová úprava       | Front Finish | Množství v balení |
|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 30219-098        | 1U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-954        | 7U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-955        | 8U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-953        | 6U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-305        | 6U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-952        | 5U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30219-113        | 6U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30219-104        | 3U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-949        | 2U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-303        | 4U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-309        | 10U         | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 40304-079        | 6U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-307        | 8U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 40304-077        | 4U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-304        | 5U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-306        | 7U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-301        | 2U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Rack Height | Hloubka (D) | Mounting       | Povrchová úprava | Front Finish | Množství v balení |
|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|
| 40304-076        | 3U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized         | Anodized     | 1                 |
| 40304-082        | 9U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized         | Anodized     | 1                 |
| 30219-137        | 7U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized         | Anodized     | 1                 |
| 40304-080        | 7U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized         | Anodized     | 1                 |
| 30219-143        | 9U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized         | Anodized     | 1                 |

| Katalogové číslo | Rack Height | Hloubka (D) | Mounting       | Povrchová úprava       | Front Finish | Množství v balení |
|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 30118-951        | 4U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-308        | 9U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30118-956        | 9U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30219-107        | 4U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30219-144        | 10U         | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 40304-081        | 8U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30219-138        | 8U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-950        | 3U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30219-110        | 5U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Anodized     | 1                 |
| 30118-302        | 3U          | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |
| 30219-101        | 2U          | 3mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 40304-083        | 10U         | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 40304-075        | 2U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 40304-078        | 5U          | 4mm         | Screw-on Front | Anodized               | Anodized     | 1                 |
| 30118-957        | 10U         | 3mm         | Screw-on Front | Strukturovaný Práškový | Painted      | 1                 |

Table 1/2

| Katalogové číslo | Rear Finish | Treated Edges | Kód barvy | EMC Shielding | Výška (H) | Typ             |
|------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 30118-948        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 43.6mm    | 19" Front Panel |
| 30118-299        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 43.6mm    | 19" Front Panel |
| 40304-074        | Anodized    | Yes           |           | No            | 43.6mm    | 19" Front Panel |
| 30219-098        | Anodized    | No            |           | No            | 43.6mm    | 19" Front Panel |
| 30118-954        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 310.3mm   | 19" Front Panel |
| 30118-955        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 354.8mm   | 19" Front Panel |
| 30118-953        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 265.9mm   | 19" Front Panel |
| 30118-305        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 265.9mm   | 19" Front Panel |
| 30118-952        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 221.4mm   | 19" Front Panel |
| 30219-113        | Anodized    | No            |           | No            | 265.9mm   | 19" Front Panel |
| 30219-104        | Anodized    | No            |           | No            | 132.5mm   | 19" Front Panel |

| Katalogové číslo | Rear Finish | Treated Edges | Kód barvy | EMC Shielding | Výška (H) | Typ             |
|------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 30118-949        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 88.1mm    | 19" Front Panel |
| 30118-303        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 177mm     | 19" Front Panel |
| 30118-309        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 443.7mm   | 19" Front Panel |
| 40304-079        | Anodized    | Yes           |           | No            | 265.9mm   | 19" Front Panel |
| 30118-307        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 354.8mm   | 19" Front Panel |
| 40304-077        | Anodized    | Yes           |           | No            | 177mm     | 19" Front Panel |
| 30118-304        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 221.4mm   | 19" Front Panel |
| 30118-306        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 310.3mm   | 19" Front Panel |
| 30118-301        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 88.1mm    | 19" Front Panel |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Rear Finish | Treated Edges | Kód barvy | EMC Shielding | Výška (H) | Typ             |
|------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|
| 40304-076        | Anodized    | Yes           |           | No            | 132.5mm   | 19" Front Panel |
| 40304-082        | Anodized    | Yes           |           | No            | 399.2mm   | 19" Front Panel |
| 30219-137        | Anodized    | No            |           | No            | 310.3mm   | 19" Front Panel |
| 40304-080        | Anodized    | Yes           |           | No            | 310.3mm   | 19" Front Panel |
| 30219-143        | Anodized    | No            |           | No            | 399.2mm   | 19" Front Panel |
| 30118-951        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 177mm     | 19" Front Panel |
| 30118-308        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 399.2mm   | 19" Front Panel |
| 30118-956        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 399.2mm   | 19" Front Panel |
| 30219-107        | Anodized    | No            |           | No            | 177mm     | 19" Front Panel |
| 30219-144        | Anodized    | No            |           | No            | 443.7mm   | 19" Front Panel |
| 40304-081        | Anodized    | Yes           |           | No            | 354.8mm   | 19" Front Panel |
| 30219-138        | Anodized    | No            |           | No            | 354.8mm   | 19" Front Panel |
| 30118-950        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 132.5mm   | 19" Front Panel |
| 30219-110        | Anodized    | No            |           | No            | 221.4mm   | 19" Front Panel |
| 30118-302        | Painted     |               | RAL 7035  | No            | 132.5mm   | 19" Front Panel |
| 30219-101        | Anodized    | No            |           | No            | 88.1mm    | 19" Front Panel |
| 40304-083        | Anodized    | Yes           |           | No            | 443.7mm   | 19" Front Panel |
| 40304-075        | Anodized    | Yes           |           | No            | 88.1mm    | 19" Front Panel |
| 40304-078        | Anodized    | Yes           |           | No            | 221.4mm   | 19" Front Panel |
| 30118-957        | Painted     |               | RAL 7021  | No            | 443.7mm   | 19" Front Panel |

Table 1/2

| Katalogové číslo | Šířka (W) |
|------------------|-----------|
| 30118-948        | 483mm     |
| 30118-299        | 483mm     |
| 40304-074        | 483mm     |
| 30219-098        | 483mm     |
| 30118-954        | 483mm     |
| 30118-955        | 483mm     |
| 30118-953        | 483mm     |
| 30118-305        | 483mm     |
| 30118-952        | 483mm     |
| 30219-113        | 483mm     |
| 30219-104        | 483mm     |
| 30118-949        | 483mm     |
| 30118-303        | 483mm     |
| 30118-309        | 483mm     |
| 40304-079        | 483mm     |
| 30118-307        | 483mm     |
| 40304-077        | 483mm     |
| 30118-304        | 483mm     |
| 30118-306        | 483mm     |
| 30118-301        | 483mm     |

Table 2/2


| Katalogové číslo | Šířka (W) |
|------------------|-----------|
| 40304-076        | 483mm     |
| 40304-082        | 483mm     |
| 30219-137        | 483mm     |
| 40304-080        | 483mm     |
| 30219-143        | 483mm     |
| 30118-951        | 483mm     |
| 30118-308        | 483mm     |
| 30118-956        | 483mm     |
| 30219-107        | 483mm     |
| 30219-144        | 483mm     |
| 40304-081        | 483mm     |
| 30219-138        | 483mm     |

| Katalogové číslo | Šířka (W) |
|------------------|-----------|
| 30118-950        | 483mm     |
| 30219-110        | 483mm     |
| 30118-302        | 483mm     |
| 30219-101        | 483mm     |
| 40304-083        | 483mm     |
| 40304-075        | 483mm     |
| 40304-078        | 483mm     |
| 30118-957        | 483mm     |

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order 19" assembly kit separately.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**