

# AC Fan

Axial fan, 119 mm, with AC input. Replacement part for 1 U fan trays.



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

119 mm DC fan with plug for connection cable

## SPECIFIKACE

Table 1/3

Katalogové číslo	Works With	Šířka	Length	Výška	Napětí střídavé	Frequency
20713-146	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19" Fan Trays	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalogové číslo	Airflow @ 50 Hz	Airflow @ 60 Hz	Noise Level @ 50 Hz	Noise Level @ 60 Hz	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W

Katalogové číslo	Airflow @ 50 Hz	Airflow @ 60 Hz	Noise Level @ 50 Hz	Noise Level @ 60 Hz	Power @ 50 Hz	Power @ 60 Hz
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Katalogové číslo	Max Static Pressure	Okolní teplota	Množství v balení
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order connection cable and protective grille separately.

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**