

# Connection clamp with levers

Distribution Clamps for Distribution Box.



## VLASTNOSTI

Connection clamp with levers

For all conductor types

3 or 5 conductors

Up to 4.00 mm<sup>2</sup>

## SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Product Type	Barva	Okolní teplota	Clamp Quantity	Hloubka	Výška
20118-902	Clamp	Transparent, Green	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Clamp	Transparent, Green	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Materiál	Maximální proud	Max Voltage	Množství v balení	Hmotnost	Šířka
20118-902	Polycarbonate	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonate	20A	600V	10	4g	30mm

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit

selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**