

Varistar CP Base/Plinth Side

Sides trim to mount to Varistar CP base/plinth



VLASTNOSTI

Base/plinth sides, plain

SPECIFIKACE

Product Type: Cabinet/Rack Base

Materiál: Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
24630-077	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-083	100mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-043	200mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-078	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-040	100mm	1200mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-080	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-042	200mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-081	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Katalogové číslo	Výška	Hloubka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Povrchová úprava
24630-038	100mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-079	100mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-084	200mm	300mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-039	100mm	1100mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-082	200mm	900mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový
24630-041	200mm	1000mm	1	Black Grey	RAL 7021	Strukturovaný Práškový

Table 2/2

Katalogové číslo	Typ	Balení
24630-077	Plinth Side	Pair
24630-083	Plinth Side	
24630-043	Plinth Side	Pair
24630-078	Plinth Side	Pair
24630-040	Plinth Side	Pair
24630-080	Plinth Side	Pair
24630-042	Plinth Side	Pair
24630-081	Plinth Side	Pair
24630-038	Plinth Side	Pair
24630-079	Plinth Side	Pair
24630-084	Plinth Side	
24630-039	Plinth Side	Pair
24630-082	Plinth Side	Pair
24630-041	Plinth Side	Pair

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order base/plinth for front/rear separately.

Cannot be used in conjunction with castors

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná

instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE