

APX External Vertical Wall Bracket



FUNKTIONER

Saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Channel Type	Strut Type	Height (H)
APXE23EG	584710	Stål	Electrogalvaniz ed	E2L, E2, E3		114 mm
APXE01EG	584715	Stål	Electrogalvaniz ed	E0L, E0, E1		114 mm
APXE4STRUTE G	584725	Stål	Electrogalvaniz ed	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm
APXSTRUTS6	584820	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	144 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXE23EG	584710	50 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APXE01EG	584715	50 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm
APXE4STRUTE G	584725	70 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Width (W)	Thickness (T)	A	B	C
APXSTRUTS6	584820	70 mm	6 mm	43 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

