

# Cable/Conduit to Wire Clip



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Supports cable and conduit without bending drop wire

Faster installation than traditional methods

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Spring Steel

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Outer Diameter (OD)	Trådstørrelse	Hole Size (HS)	Ultimate Static Load (F)	Certificeringer
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB, UL, cUL

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

## DIAGRAMS

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

