

# CHK Chain



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Versatile non-welded double loop chain

Conforms to DIN 5686

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** Electrogalvanized


**Materiale:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Length (L) | A     | B       | D      | Static Load |
|---------------|---------------|------------|-------|---------|--------|-------------|
| CHK22K        | 385860        | 30m        | 28 mm | 9 mm    | 2 mm   | 400N        |
| CHK25K        | 385870        | 30m        | 31 mm | 10 mm   | 2.2 mm | 500N        |
| CHK27K        | 385880        | 30m        | 35 mm | 11 mm   | 2.5 mm | 700N        |
| CHK30K        | 385890        | 30m        | 39 mm | 12.5 mm | 2.8 mm | 900N        |
| CHK32K        | 385900        | 25m        | 41 mm | 14 mm   | 3.1 mm | 1200N       |

## DIAGRAMS

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

