

# Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 168.3mm OD, 6" Pipe, 150 DN

## KATALOGNUMMER

---

**DIN168HD**



## FUNKTIONER

---

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

## PRODUKTEGENSKABER

---

Artikelnummer: 400222

Materiale: Stål

Finish: Hot-Dip Galvanized

Outer Diameter (OD): 168.3 mm

Pipe Size: 6"

NB/DN: 150


Hole Size (HS): 18 mm

Width (W): 50 mm

Thickness (T): 8 mm

A: 232 mm

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

