

Hex Head Bolt

FUNKTIONER

Fully threaded hexagon head bolt

SPECIFIKATIONER


Complies With: DIN 933

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Finish	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
HSCRM825EG	593680	Electrogalvanized	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Hot-Dip Galvanized	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Hot-Dip Galvanized	10	30mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

