

# Hex Nut



## FUNKTIONER

Internally threaded with a hex drive for many applications

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Rod Size	Thickness	Trådstørrelse
010M6	592040	Stål	Electrogalvaniz ed	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Stål	Electrogalvaniz ed	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Stål	Hot-Dip Galvanized	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Stål	Hot-Dip Galvanized	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Rod Size	Thickness	Trådstørrelse
010M12	592070	Stål	Electrogalvanized	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Stål	Electrogalvanized	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Stål	Electrogalvanized	M10		

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

