

# Push In Conduit Clamp



## FUNKTIONER

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

## SPECIFIKATIONER


**Finish:** nVent CADDY Armour

**Materiale:** Spring Steel

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Outer Diameter (OD)	Hole Size (HS)	Hole Type	Ultimate Static Load 1 (F1)	Ultimate Static Load 2 (F2)
12P	171150	22 - 30 mm	7 mm	Plain	110N	65N
16P	171170	30 - 35 mm	7 mm	Plain	110N	65N
8P	171130	18 - 22 mm	7 mm	Plain	110N	65N

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

