

U-Bolt



FUNKTIONER

Complete with 4 nuts

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)
UB4N23M6S6	599485	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		23 mm	10	M6
UB4N30M6EG	599405	Stål	Electrogalvanized	30 mm	20	M6
UB4N027M8S6	597615	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		27 mm	20	M8
UB4N30M6S6	599490	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		30 mm	20	M6
UB4N36M8S6	599495	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		36 mm	25	M8
UB4N36M8EG	599410	Stål	Electrogalvanized	36 mm	25	M8
UB4N46M6EG	599415	Stål	Electrogalvanized	42 mm	32	M8

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)
UB4N042M8	599150	Stål	Electrogalvaniz ed	42 mm	32	M8
UB4N46M6S6	599510	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		46 mm	32	M6
UB4N049M8S6	597645	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		49 mm	40	M8
UB4N049M8	599160	Stål	Electrogalvaniz ed	49 mm	40	M8
UB4N52M8S6	599515	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		52 mm	40	M8
UB4N52M8EG	599420	Stål	Electrogalvaniz ed	49 mm	40	M8
UB4N042M8S6	597635	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		42 mm	32	M8
UB4N64M8EG	599425	Stål	Electrogalvaniz ed	60 mm	50	M8
UB4N64M8S6	599520	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		65 mm	50	M8
UB4N74M8EG	599430	Stål	Electrogalvaniz ed	74 mm	65	M8
UB4N74M8S6	599525	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		74 mm	65	M8
UB4N076M8S6	597665	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		76 mm	65	M8
UB4N94M10EG	599440	Stål	Electrogalvaniz ed	94 mm	80	M10
UB4N090M10	599190	Stål	Electrogalvaniz ed	90 mm	80	M10
UB4N94M10S6	599530	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		94 mm	80	M10
UB4N118M10EG	599445	Stål	Electrogalvaniz ed	118 mm	100	M10
UB4N118M10S6	599535	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		118 mm	100	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)
UB4N114M10	599200	Stål	Electrogalvaniz ed	114 mm	100	M10
UB4N114M8S6	599348	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		114 mm	100	M8
UB4N146M12S 6	599540	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		146 mm	125	M12
UB4N146M12E G	599450	Stål	Electrogalvaniz ed	146 mm	125	M12
UB4N140M8S6	599350	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		140 mm	125	M8
UB4N140M8	599337	Stål	Electrogalvaniz ed	140 mm	125	M8
UB4N168M12E G	599455	Stål	Electrogalvaniz ed	168 mm		M12
UB4N168M12S 6	599545	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm		M12
UB4N160M8S6	599351	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		160 mm		M8
UB4N160M8	599338	Stål	Electrogalvaniz ed	160 mm		M8
UB4N168M8S6	599352	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		168 mm	150	M8
UB4N172M16E G	599460	Stål	Electrogalvaniz ed	172 mm	150	M16
UB4N168M14	599240	Stål	Electrogalvaniz ed	168 mm	150	M14
UB4N172M16S 6	599550	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		172 mm	150	M16
UB4N224M16E G	599470	Stål	Electrogalvaniz ed	224 mm	200	M16
UB4N219M10S 6	599354	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		219 mm	200	M10
UB4N224M12S 6	599555	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		224 mm	200	M12


Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Finish	Outer Diameter (OD)	NB/DN	Rod Size (RS)
UB4N219M16	599250	Stål	Electrogalvaniz ed	219 mm	200	M16
UB4N278M16EG	599475	Stål	Electrogalvaniz ed	278 mm	250	M16
UB4N278M16S6	599560	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		278 mm	250	M16
UB4N273M16	599260	Stål	Electrogalvaniz ed	273 mm	250	M16
UB4N323M10	599343	Stål	Electrogalvaniz ed	323 mm	300	M10
UB4N329M16S6	599565	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		345 mm	300	M16
UB4N329M16EG	599480	Stål	Electrogalvaniz ed	345 mm	300	M16

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Height (H)
UB4N23M6S6	599485	50 mm
UB4N30M6EG	599405	60 mm
UB4N027M8S6	597615	58 mm
UB4N30M6S6	599490	60 mm
UB4N36M8S6	599495	70 mm
UB4N36M8EG	599410	70 mm
UB4N46M6EG	599415	80 mm
UB4N042M8	599150	76 mm
UB4N46M6S6	599510	80 mm
UB4N049M8S6	597645	78 mm
UB4N049M8	599160	78 mm
UB4N52M8S6	599515	90 mm
UB4N52M8EG	599420	90 mm
UB4N042M8S6	597635	76 mm
UB4N64M8EG	599425	100 mm
UB4N64M8S6	599520	100 mm
UB4N74M8EG	599430	120 mm
UB4N74M8S6	599525	120 mm
UB4N076M8S6	597665	118 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Height (H)
UB4N94M10EG	599440	140 mm
UB4N090M10	599190	125 mm
UB4N94M10S6	599530	140 mm
UB4N118M10EG	599445	140 mm
UB4N118M10S6	599535	165 mm
UB4N114M10	599200	166 mm
UB4N114M8S6	599348	166 mm
UB4N146M12S6	599540	200 mm
UB4N146M12EG	599450	200 mm
UB4N140M8S6	599350	197 mm
UB4N140M8	599337	197 mm
UB4N168M12EG	599455	220 mm
UB4N168M12S6	599545	220 mm
UB4N160M8S6	599351	214 mm
UB4N160M8	599338	214 mm
UB4N168M8S6	599352	224 mm
UB4N172M16EG	599460	240 mm
UB4N168M14	599240	224 mm
UB4N172M16S6	599550	240 mm
UB4N224M16EG	599470	295 mm
UB4N219M10S6	599354	286 mm
UB4N224M12S6	599555	295 mm
UB4N219M16	599250	286 mm
UB4N278M16EG	599475	350 mm
UB4N278M16S6	599560	350 mm
UB4N273M16	599260	331 mm
UB4N323M10	599343	389 mm
UB4N329M16S6	599565	400 mm
UB4N329M16EG	599480	400 mm

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

