

# Door Contact Switch Without Cable

## Data Solutions



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.

## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Door contact switch (without connection cable)

## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Dybde	Højde	Driftstemperatur	Beskyttelsesgrad	Bredde	Complies With
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 form B

Table 2/2

Katalognummer	Current Rating	Pakke mængde	Voltage	Trådstørrelse
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm <sup>2</sup>

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

---

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**