

FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance

PRODUKTEGENSKABER

Artikelnummer: 508161

Materiale: Polyvinylchloride

Working Temperature: -40 to 140°C


Length (L): 670mm

Width (W): 230mm

Dybde (D): 180mm

Unit Weight: 0.84kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE