

# Wall of Cool Rack, DCHL-W, 2313x800x368, White, Steel

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

#### DWC48U800W



nVent Data Solutions Wall-of-Cool Rack er en modulær støttestruktur, der er designet til at implementere og idriftsætte bagdørskølere med fuld kapacitet uden at være afhængig af en bygningsstruktur for stabilitet. The permanent structure allows for networking cabinets to be rolled directly up to rack and secured with a clamp for easy rack-and-roll positioning.

### FUNKTIONER

10-gauge ramme i lakeret stål, svejset konstruktion med 12-gauge indvendig flange i lakeret stål.

Simple installation to allow for single person install. Designed to be anchored to the floor for self-sufficiency

Monteringspunkter tilgængelige til understøttelse af køreledningsbane.

Gangable features to support a complete fan wall design for rack and roll deployments.

Integrates directly with standard nVent RDHX Pro without any modifications as well as other 3rd party rack manufacturers.

Proven UL stability rated solution to ensure safety.

Kompatibel med top- og bundfremføringsapplikationer med en hævet gulvslangeindtrængning.

Finishen inkluderer RAL9003 (hvid).

### PRODUKTEGENSKABER

Product Type: Air/Liquid Heat Exchanger

Produktfamilie: Cooling

Bredde: 800mm

Dybde: 368mm

Højde: 2313mm

Beskyttelsesgrad: UL2416

Materiale: Lakeret Stål

Farve: White

Farvekode: RAL 9003

Finish: Struktur Pulvermaling

Tykkelse: 2.59mm

Vægt: 54.43kg

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**