

Varistar CP Mobile Frame

Data Solutions



Varistar welded steel frame for static load requirements. For 19", ETSI or mounting plate integration. For mobile applications.

FUNKTIONER

Welded, finish powder-coated, black gray, RAL 7021

SPECIFIKATIONER

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dynamic Load: | 1000kg |
| Static Load: | 1600kg |
| Product Type: | Cabinet/Rack Frame |
| Materiale: | Stål |

Table 1/2

| Katalognummer | Rack Height | Højde | Bredde | Dybde | Pakke mængde | Farve |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 20630-206 | 29U | 1400mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-235 | 42U | 2000mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-234 | 42U | 2000mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-248 | 47U | 2200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-205 | 29U | 1400mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-233 | 42U | 2000mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-232 | 42U | 2000mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-249 | 47U | 2200mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-196 | 24U | 1200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |

| Katalognummer | Rack Height | Højde | Bredde | Dybde | Pakke mængde | Farve |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 20630-231 | 42U | 2000mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-204 | 29U | 1400mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-230 | 42U | 2000mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-229 | 42U | 2000mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-250 | 47U | 2200mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-207 | 29U | 1400mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-227 | 42U | 2000mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-208 | 29U | 1400mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-251 | 52U | 2450mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-226 | 38U | 1800mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-244 | 47U | 2200mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-200 | 24U | 1200mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-243 | 47U | 2200mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-201 | 24U | 1200mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-245 | 47U | 2200mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-242 | 47U | 2200mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-241 | 47U | 2200mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-202 | 24U | 1200mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-228 | 42U | 2000mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-240 | 47U | 2200mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-239 | 47U | 2200mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-238 | 42U | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-203 | 29U | 1400mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-199 | 24U | 1200mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-237 | 42U | 2000mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-236 | 42U | 2000mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-247 | 47U | 2200mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-195 | 24U | 1200mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-214 | 33U | 1600mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-193 | 24U | 1200mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-215 | 33U | 1600mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-256 | 52U | 2450mm | 800mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-213 | 33U | 1600mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |

| Katalognummer | Rack Height | Højde | Bredde | Dybde | Pakke mængde | Farve |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 20630-216 | 33U | 1600mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-255 | 52U | 2450mm | 800mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-217 | 33U | 1600mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-212 | 33U | 1600mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-254 | 52U | 2450mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-218 | 33U | 1600mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-194 | 24U | 1200mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-219 | 38U | 1800mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-211 | 33U | 1600mm | 600mm | 600mm | 1 | Black Grey |
| 20630-220 | 38U | 1800mm | 600mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-221 | 38U | 1800mm | 600mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-225 | 38U | 1800mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-253 | 52U | 2450mm | 600mm | 1200mm | 1 | Black Grey |
| 20630-222 | 38U | 1800mm | 600mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-210 | 29U | 1400mm | 800mm | 1000mm | 1 | Black Grey |
| 20630-209 | 29U | 1400mm | 800mm | 900mm | 1 | Black Grey |
| 20630-224 | 38U | 1800mm | 800mm | 800mm | 1 | Black Grey |
| 20630-252 | 52U | 2450mm | 600mm | 1100mm | 1 | Black Grey |
| 20630-223 | 38U | 1800mm | 800mm | 600mm | 1 | Black Grey |

Table 2/2

| Katalognummer | Farvekode | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-206 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-235 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-234 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-248 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-205 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-233 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-232 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farvekode | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-249 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-196 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-231 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-204 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-230 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-229 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-250 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-207 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-227 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-208 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-251 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-226 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-246 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-244 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-200 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-243 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-201 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-245 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-242 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-241 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-202 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farvekode | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-228 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-240 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-239 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-238 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-203 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-199 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-237 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-236 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-247 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-195 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-214 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-193 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-215 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-256 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-213 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-216 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-255 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-217 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-212 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-254 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-218 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |

| Katalognummer | Farvekode | Complies With | Frame Material | Type | Works With |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------|-------------|
| 20630-194 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-219 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-211 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-220 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-221 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-225 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-253 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-222 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-210 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-209 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-224 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-252 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |
| 20630-223 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobile | Varistar CP |

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE