

# 516 Parallel Cable Connector



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Cable splice with positive single bolt tension grip on cable or wire

For use with all full size cables on Class I/II structures

Listed to UL® 96

## SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Conductor Size, UL	Materiale	Finish	Dybde (D)	Width (W)	Unit Weight
LPC516	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Bare	46.74mm	38.1 mm	0.18 kg

## DIAGRAMS

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**