

Indvendig dybdeprofil til HDW, DIPH



DIPH-profilsystemet er en 40 mm bred og 25 mm høj profil, som skal monteres på siderne og bunden af HDW-skabsserien. Den har to rækker hulmønstre og kan bruges i kombination med CLPK- og CLPF-profilerne. Ingen bearbejdning er påkrævet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: DIPH-profilsystemet er en 40 mm bred og 25 mm høj profil til montering på siderne og bunden af HDW-skabsserien. Den har to rækker hulmønstre og kan bruges i kombination med CLPK- og CLPF-profilerne. Ingen bearbejdning er påkrævet.

Pakke størrelse: 4 profiler inklusive monteringstilbehør.

Materiale: Zinkbelagt stål.

SPECIFIKATIONER

Materiale: Stål

Finish: Forzinket Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Load Rating	Enclosure Material
DIPH210	25mm	40mm	210mm	150N	Stainless Steel
DIPH300	25mm	40mm	300mm	150N	Stainless Steel

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE