

Jordmonteret sokkel, PGM



Kabler kan nemt føres gennem den jordmonterede sokkel, der er monteret under jorden, hvilket tillader, at kablerne kan trækkes igennem og dermed tilsluttes hurtigere.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Jordmonteret sokkel 1.000 mm højde. Udgravningsdybde: 700-950 mm.

Materiale: 2 mm galvaniseret stål.

Overfladebehandling: RAL 7035-polyesterpulvercoating.

Pakke størrelse: 1 sæt jordmonteret sokkel.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse:	2mm
Finish:	Galvaniseret
Materiale:	Galvaniseret Stål
Farve:	Light Gray
Farvekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie
PGM10086	1000mm	800mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10066	1000mm	600mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10126	1000mm	1200mm	600mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10184	1000mm	1800mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10124	1000mm	1200mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10084	1000mm	800mm	400mm	Aluminium	Free-Standing
PGM10064	1000mm	600mm	400mm	Aluminium	Free-Standing

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE