

Kombinationsversion dobbeltdør, MCD



Serien af gulvmonterede kombinerbare lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MCD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakeret stål. Døre: 2 mm lakeret stål. Bag-, tag- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Fuldsvejste åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integreret eksternt hulmønster.

Dører: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Døre kan ikke vendes. Der skal bestilles separate døre for venstre dør med lås og højre dør som slave.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontage. Delte bagpaneler i 1600 mm brede skabe. RD-versionen leveres med bagdør i stedet for bagpanel.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Består af tre eller fire (D>600) stk.

Montageplade: Dobbeltbukket, glider på plads. Justerbar i dybden i trin på 25 mm. Sidder på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montage og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Leveres klar til kombineret montage.

Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme (ikke inkluderet i PER5-version). For skabe 2200 mm høje, inkluderer leveringen to stk CMB-profiler monteret i dybde. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på en palle i samme bredde som skabet, så skabet kan klargøres uden at fjerne det fra pallerne. Emballage kan genbruges.

SPECIFIKATIONER

Materiale: Lakeret Stål

Farvekode: RAL 7035

Table 1/1


| Katalognummer | Artikelnummer | Højde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Monteringsplade inkluderet | Monteringspladens højde |
|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-------------------------|
| MCD12125PER5 | MCD12125PER5 | 1200mm | 1200mm | 500mm | No | |
| MCD18105PER5 | | 1800mm | 1000mm | 500mm | No | |
| MCD20124R5 | | 2000mm | 1200mm | 400mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20104PER5 | | 2000mm | 1000mm | 400mm | No | |
| MCD16125PER5 | MCD16125PER5 | 1600mm | 1200mm | 500mm | No | |
| MCD20106PER5 | | 2000mm | 1000mm | 600mm | No | |
| MCD20106R5 | | 2000mm | 1000mm | 600mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20126RDR5 | | 2000mm | 1200mm | 600mm | Yes | |
| MCD18125PER5 | | 1800mm | 1200mm | 500mm | No | |
| MCD18104R5 | | 1800mm | 1000mm | 400mm | Yes | 66.7mm |
| MCD20126PER5 | | 2000mm | 1200mm | 600mm | No | |
| MCD20085R5 | | 2000mm | 800mm | 500mm | Yes | 74.57mm |
| MCD22106R5 | | 2200mm | 1000mm | 600mm | Yes | 82.44mm |
| MCD22106PER5 | | 2200mm | 1000mm | 600mm | No | |
| MCD18104PER5 | | 1800mm | 1000mm | 400mm | No | |
| MCD20108RDR5 | | 2000mm | 1000mm | 800mm | Yes | |
| MCD20108PER5 | | 2000mm | 1000mm | 800mm | No | |
| MCD20086R5 | | 2000mm | 800mm | 600mm | Yes | |
| MCD20164PER5 | | 2000mm | 1600mm | 400mm | No | |
| MCD12125R5 | MCD12125R5 | 1200mm | 1200mm | 500mm | Yes | |
| MCD18164R5 | | 1800mm | 1600mm | 400mm | Yes | 66.7mm |
| MCD18126R5 | | 1800mm | 1200mm | 600mm | Yes | 66.7mm |
| MCD20088R5 | | 2000mm | 800mm | 800mm | Yes | 74.56mm |
| MCD20125PER5 | | 2000mm | 1200mm | 500mm | No | |
| MCD20108R5 | | 2000mm | 1000mm | 800mm | Yes | 74.57mm |
| MCD18124PER5 | | 1800mm | 1200mm | 400mm | No | |
| MCD20166PER5 | | 2000mm | 1600mm | 600mm | No | |
| MCD20165PER5 | | 2000mm | 1600mm | 500mm | No | |
| MCD16125R5 | | 1600mm | 1200mm | 500mm | Yes | |
| MCD20086PER5 | | 2000mm | 800mm | 600mm | No | |
| MCD20126PERDR5 | | 2000mm | 1200mm | 600mm | No | |

| Katalognummer | Artikelnummer | Højde (H) | Bredde (W) | Dybde (D) | Monteringsplade inkluderet | Monteringspladen s højde |
|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| MCD14125R5 | | 1400mm | 1200mm | 500mm | Yes | |
| MCD20128RDR5 | | 2000mm | 1200mm | 800mm | Yes | |
| MCD18105R5 | | 1800mm | 1000mm | 500mm | Yes | 66.7mm |
| MCD18124R5 | | 1800mm | 1200mm | 400mm | Yes | 66.7mm |
| MCD20088RDR5 | | 2000mm | 800mm | 800mm | Yes | |
| MCD14125PER5 | MCD14125PER5 | 1400mm | 1200mm | 500mm | No | |
| MCD20164R5 | | 2000mm | 1600mm | 400mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20105R5 | | 2000mm | 1000mm | 500mm | Yes | 74.57mm |
| MCD18164PER5 | | 1800mm | 1600mm | 400mm | No | |
| MCD20125R5 | | 2000mm | 1200mm | 500mm | Yes | 74.57mm |
| MCD22126R5 | | 2200mm | 1200mm | 600mm | Yes | 82.44mm |
| MCD18085PER5 | | 1800mm | 800mm | 500mm | No | |
| MCD20105PER5 | | 2000mm | 1000mm | 500mm | No | |
| MCD20166R5 | | 2000mm | 1600mm | 600mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20124PER5 | | 2000mm | 1200mm | 400mm | No | |
| MCD20085PER5 | | 2000mm | 800mm | 500mm | No | |
| MCD20126R5 | | 2000mm | 1200mm | 600mm | Yes | 74.57mm |
| MCD18086R5 | | 1800mm | 800mm | 600mm | Yes | |
| MCD20088PERDR5 | | 2000mm | 800mm | 800mm | No | |
| MCD20108PERDR5 | | 2000mm | 1000mm | 800mm | No | |
| MCD20165R5 | | 2000mm | 1600mm | 500mm | Yes | 74.57mm |
| MCD18086PER5 | | 1800mm | 800mm | 600mm | No | |
| MCD18085R5 | | 1800mm | 800mm | 500mm | Yes | 66.7mm |
| MCD20128PER5 | | 2000mm | 1200mm | 800mm | No | |
| MCD18125R5 | | 1800mm | 1200mm | 500mm | Yes | 66.7mm |
| MCD20128R5 | | 2000mm | 1200mm | 800mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20128PERDR5 | | 2000mm | 1200mm | 800mm | No | |
| MCD18126PER5 | | 1800mm | 1200mm | 600mm | No | |
| MCD22126PER5 | | 2200mm | 1200mm | 600mm | No | |
| MCD20104R5 | | 2000mm | 1000mm | 400mm | Yes | 74.57mm |
| MCD20088PER5 | | 2000mm | 800mm | 800mm | No | |

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE