


Polyester skab kompaktversion, UCP/UCPT



Serien af vægmonterede, kompakte polyester-skabe med en enkelt dør, UCP/UCPT, med en IP 66/IP 54-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Der kan enten bestilles en almindelig dør eller en transparent dør. Denne serie af skabe er velegnet til udendørs installationer, selv når de udsættes for direkte sollys. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødigt nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

FUNKTIONER

Materiale: Glasfiberforstærket polyester. UCPT Rude af polycarbonat.

Krop: Monoblok støbt 3 mm tykkelse. Fire huller til direkte vægmontering. Uden Flangeåbninger.

Dør: Dør med eller uden vindue og 180° åbning. Til UCP/UCPT750 og større størrelser sikrer en dørstøtte, at døren vender tilbage til centerposition, når den lukkes. Tætning med opskummet polyurethanpakning i et stykke.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. UCP/UCPT540 og derover har tre låsepunkter. Andre låse leveres som tilbehør.

Temperaturområde: -25 °C til 70 °C ved vedvarende brug (temperaturspidsværdier op til 130 °C).

Egenskaber: Selvslukkende og halogenfri. Dobbeltisoleret i henhold til DS/EN61439-1. Nominel isoleringsspænding $U_i = 1000 \text{ V ac}, 1500 \text{ V dc}$.

Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 for UCP, undtagen UPC430, som er IP65. Slagstyrke IK 08 (IK 07 for skabe med gennemsigtige døre UCPT).

Godkendelser: CE, GOST. CSA og cULus_UL Listed godkendelser gælder kun for almindelige døre. For yderligere godkendelser, kontakt venligst nVent HOFFMANs salgsafdeling.

Overfladebehandling: RAL 7035, indfarvet råmateriale.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringskraver til monteringspladen og en selvklæbende regnskinne.

Bemærk: UCP320, UCP430 og UCP540 leveres med dørene umonteret, inde i emballagen.


SPECIFIKATIONER

Body Thickness:	3mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Polyester
Farvekode:	RAL 7035
Finish:	Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Door Type	Antal låse	Vægt
UCPT860	835mm	635mm	300mm	Transparent	3	15kg
UCP430	415mm	315mm	170mm	Plain	1	3.9kg
UCP540	515mm	415mm	230mm	Plain	3	6.9kg
UCPT750	735mm	535mm	270mm	Transparent	3	11.8kg
UCP640	615mm	415mm	230mm	Plain	3	7kg
UCP320	315mm	215mm	170mm	Plain	1	2.8kg
UCP750	735mm	535mm	270mm	Plain	3	11.7kg
UCPT640	615mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.3kg
UCP860	835mm	635mm	300mm	Plain	3	14.9kg
UCPT540	515mm	415mm	230mm	Transparent	3	7.1kg
UCPT1080	1035mm	835mm	300mm	Transparent	3	22.3kg
UCP1080	1035mm	835mm	300mm	Plain	3	22.8kg
UCPT430	415mm	315mm	170mm	Transparent	1	3.9kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE