

# Lille skabsbelysning, TL



Energibesparende og omkostningseffektiv LED-skabsbelysning, der kan monteres i ethvert skab. Nyttig, når der skal udføres vedligeholdelse i marken.

## INDUSTRISTANDARDS

---

CE

EAC

## FUNKTIONER

---

Levering inkluderer: 1 lys med 1.75 m strømkabel, et 140 mm tilslutningskabel for at forbinde lysene til hinanden, plus monteringsmaterialer.

Lysfarve: 4.000 K (neutral hvid).

Tilslutning: Indløb, 2-polet. Ledningsføring, 2-polet.

Belysningstype: LED.

Driftstemperatur: -5 °C ... +45 °C.

Driftsspænding: 220 V - 240 V ~, 50 Hz.

Beskrivelse: Energibesparende og omkostningseffektivt lyssystem til montering ved brug af de medfølgende skruer eller klæbebånd. Lyssystemet kan forbindes med hinanden via strømforsyningen ved hjælp af det medfølgende serielle kabel. Op til en maks. effekt på 100 W, kan være serielt forbundet.

Godkendelser: CE, EAC.

Materiale: Armatur polykarbonat, endestykker ABS, beskyttelseshætte PMMA.

## SPECIFIKATIONER

**Materiale:** Polycarbonate; ABS  
**Farve:** Light Gray  
**Finish:** Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Voltage Rating	Frequency	Maks. strømforbrug
TL4001-4W	277mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	4W min
TL4001-9W	538mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz	9W min

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**