


Termostat, ETR



Denne justerbare temperaturtermostat, ETR, til alle skabe, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, anvendes til styring af installerede enheder. Sådanne enheder kan være en filterblæser eller en varmeblæser, som burde tænde eller slukke ved det ønskede temperaturniveau, der er indstillet af brugeren. Resultatet er reducerede driftsomkostninger.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

FUNKTIONER

Beskrivelse: Termostat med NC / NO kontakter til at styre temperaturen i tavler. ETR202 med en normalt lukket kontakt til regulering af varmeapparater. ETR201 med en normalt åben kontakt til regulering af køleanlæg eller signal enheder. Følelementet er fremstillet af termostatisk bimetal. Monteringsclipsen til 35 mm DIN-skinne (EN 60715).

Materiale: Plastic iht. UL94 V-0.

Indstillings område: 0 °C to +60 °C. Skiftende tempersturforskel under 7 °K og tolerance ± 4 °K.

Afbryder kapacitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Værdi i parentes for induktiv belastninger.

Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.

Service life: > 100,000 koblinger.

Tilslutning: Skrueterminal for kabel (0.5 to 2.5 mm²).

Tæthedsgrad: IP 20.

Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk.

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -20 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
ETR201	72mm	40mm	36mm	Plastik	Smooth	Light Grey
ETR202	72mm	40mm	43mm	Plastik	Smooth	Light Grey

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE