

Ventilationsblæser, DFN



Skabet kan køles trinvist med denne ventilator med høj luftgennemstrømning, som kan monteres inde i eller oven på skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: To blæserversioner: DFN01 for montering fra neden, DFN02 for montering fra oven, altid med opadgående luftstrøm. Indeholder ekstra kontakt til termostattilslutning.

Volt: 220-240 VAC.

Luft cirkulation: 160 m³/h.

Effekt: 19 Watt.

Pakke størrelse: 1 sæt med beskyttelsegitter og monteringsskruer.

Bemærk: For let montage brug tilslutningsæt DFN61.

SPECIFIKATIONER

Farve: Black Gray
Materiale: Plastik
Finish: Smooth Matte

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Mounting	Nominal spænding	Luftstrøm
DFN01	119mm	119mm	42mm	Inside	220V	160m ³ /h
DFN02	119mm	119mm	42mm	Top	220V	160m ³ /h

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Når ventilationshullerne ikke benyttes, kan de lukkes med DFC dækplader.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE