

Ventilationsmoduler med termostat, UVT



Et ventilationsmodul monteret på 19" profiler sikrer luftcirkulationen, når der er mange komponenter i skabet, og modulet kan anbringes præcist efter behov i skabet.

INDUSTRISTANDARDE

UL
CSA
VDE
TUV

FUNKTIONER

Beskrivelse: Ventilationshylde med en styreenhed, der regulerer temperatur og luftgennemstrømning inde i stativerne. Enheden består af controller for blæsere, og 2 eller 4 blæsere i én enhed. Den elektroniske sensor kan placeres hvor temperaturen er mest kritisk (hot spot), tæt på det mest kostbare udstyr, for at sikre korrekt temperatur og luftstrøm. Den aktuelle temperatur er vist på forsiden af enheden, hvor det er muligt at se forudindstillede værdier og intervaller. Den automatiske controller gør det muligt for systemet at aktivere ventilation, når temperaturen overskrider den forudindstillede værdi. Dermed bliver udstyret mindre støvet og energiforbrug samt lydniveau reduceres. Med andre ord sparer ventilationssystemet energi, men forlænger også ventilatorens levetid, fordi den kun aktiveres, når det er nødvendigt. Med fuldt ledningsnet og klar til tilslutning.

Volt: 200-235 V.

Vekselstrømsfrekvens: 50-60 Hz.

Effekt: 22 Watt.

Strømforbrug: 0.28 A / 0.56 A.

Luft cirkulation: 4.4 / 8.8 m³/min.

Måle begrænsning: -55 °C til +125 °C.

Måle nøjagtighed: +/-0.5 °C.

Arbejdstemperatur: 0 til +50 °C.

Relativ luftfugtighed: 80%.

Støjniveau: 35 decibel.

Levetid: 30.000 hours.

Godkendelser: UL, CSA, VDE, TUV.

Kontakt: Nej.

Termostat: Ja.

Pakke størrelse: 1 enhed inklusiv strømkabel (1.5 m) med Schuko-stik og sensor-kabel (1.2 m). Versionen med 4 blæsere leveres med et dybde monteringsbeslag.

SPECIFIKATIONER

Farve: Black
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling

Table 1/1

Katalognummer	Rack Units	Maksimal monteringsdybde	Fan Quantity	Enclosure Material
UVT2552	1U	255mm	2	Lakeret Stål
UVT4554	1U	670mm	4	Lakeret Stål

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

24 V DC og 115 V leveres på forespørgsel.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE