

Betjeningsvindue, HMIW



Betjeningsvinduet af rustfrit stål type 316L giver beskyttelsesgrad IP66 for displays og andre styrekomponenter.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Yder beskyttelse for displays og andre styrekomponenter.

Tæthedsgrad: IP 66

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Antal låse	Window Size	Materiale
HMIW0715807-316	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm	Rustfrit Stål 316L

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE