


# Vortex køleenhed, BP



Denne Vortex-køler, BP, er let at montere, har ingen bevægelige dele og er vedligeholdelsesfri. Udover afkøling, reducerer den også den relative luftfugtighed i det skab, den er monteret på. Denne Vortex-køler er en ideel løsning til at undgå overophedning i skabet.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Kompakt, pålidelig og billig måde at afkøle og rense skabe. Det producerer kold luft fra trykluft uden bevægelige dele. Den nemme montering via en standard elektrisk knockout gør denne løsning specielt velegnet til installation, selv når skabet allerede er i felten. Ved kontinuerlig Vortex-drift holdes den relative luftfugtighed under 45% inde i skabet og ingen kondens (skabet skal forsegles). De fleste TYPE 4 og 4X enheder leveres med lyddæmper for at minimere støjen. Køleenhederne skal installeres lodret for at opretholde beskyttelsesgraden.

Materiale: Indvendigt vortex rør er fremstillet i rustfrit stål. Yderkappe: BP TYPE 12 i plastik og aluminium. BP TYPE 4 i aluminium og 4X i rustfrit stål.

Tæthedsgrad: Afhængig af model: IP 66 | TYPE 4X.

Pakke størrelse: Vortex køler med monteringsmateriale.

This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

It is recommended to install a thermostat, BPT, as well as an air distribution kit, BPA

Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories

## SPECIFIKATIONER

**Finish:** Poleret

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Nominel kapacitet Watt	Beskyttelsesgrad
BP4615SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	293W	IP66, NEMA Type 4X
BP4030	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	586W	IP54, NEMA Type 12
BP4040	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	820W	IP54, NEMA Type 12
BP4015	203mm	38mm	52mm	Stainless Steel	293W	IP54, NEMA Type 12
BP4615	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	293W	IP66, NEMA Type 4
BP4630	185mm	44mm	44mm	Stainless Steel	586W	IP66, NEMA Type 4
BP4630SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	586W	IP66, NEMA Type 4X
BP4640SS	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	820W	IP66, NEMA Type 4X
BP4640	185mm	63mm	63mm	Stainless Steel	820W	IP66, NEMA Type 4
BP4608	126mm	44mm	44mm	Stainless Steel	162W	IP66, NEMA Type 4
BP4608SS	126mm	63mm	63mm	Stainless Steel	162W	IP66, NEMA Type 4X
BP4008	131mm	32mm	38mm	Stainless Steel	162W	IP54, NEMA Type 12

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Kølekapacitet beregnes med trykluft, der er 20 °C og har 7 bar tryk.

Silencer is not included with items BP4008, BP4015, BP4030, BP4040 BP4608, BP4608SS.

Low pressure relief valve is not included with item BP4008, BP4015, BP4030, BP4040.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**