

Glasdøre, ADC



De elektriske komponenter kan ses, når døren er lukket, hvilket holder uautoriseret personale ude og opretholder beskyttelsen mod indtrængning.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til erstatning af standarddøren. Viser tydeligt de komponenter, som er installeret inde i skabet. Kan bruges med alt udstyr fra låseprogrammet.

Materiale: 1.2 mm lakeret stål / 1.5 mm for skabe med en højde eller bredde 500 mm eller større / 2 mm til skabe med en højde eller bredde på 800 mm eller derover, samt 4 mm klart sikkerhedsglas.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: Er i overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Pakke størrelse: 1 stk.

SPECIFIKATIONER

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Farve: | Light Gray |
| Materiale: | Lakeret Stål |
| Finish: | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode: | RAL 7035 |

Table 1/1

| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Tykkelse | Antal låse | Window Size |
|---------------|--------|--------|-------|----------|------------|--------------|
| ADC06050R5 | 600mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 343mm |
| ADC10080R5 | 1000mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 627mm |
| ADC04040R5 | 400mm | 400mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 243mm |
| ADC04030R5 | 400mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 259 x 143mm |
| ADC10060R5 | 1000mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 859 x 427mm |
| ADC05030R5 | 500mm | 300mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 143mm |
| ADC12060R5 | 1200mm | 600mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 427mm |
| ADC08060R5 | 800mm | 600mm | 15mm | 2mm | 2 | 659 x 443mm |
| ADC05040R5 | 500mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 1 | 359 x 243mm |
| ADC03030R5 | 300mm | 300mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 143mm |
| ADC07050R5 | 700mm | 500mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 559 x 343mm |
| ADC12080R5 | 1200mm | 800mm | 15mm | 2mm | 1 | 1059 x 627mm |
| ADC06040R5 | 600mm | 400mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 243mm |
| ADC03025R5 | 300mm | 250mm | 15mm | 1.2mm | 1 | 159 x 93mm |
| ADC06060R5 | 600mm | 600mm | 15mm | 1.5mm | 2 | 459 x 443mm |

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

* 3-punkts espagnolet-lås. Ikke egnet til AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE