

## DC Fan

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.



### CERTIFICERINGER



### FUNKTIONER

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable

### SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Works With	Bredde	Length	Højde	Spænding DC	Luftstrøm
60713-600	19" Fan Trays	119mm	119mm	32mm	12V	140m <sup>3</sup> /h
20713-242	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	48V	184m <sup>3</sup> /h
20713-241	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	12V	184m <sup>3</sup> /h
20713-240	19" Fan Trays	119mm	119mm	38mm	24V	184m <sup>3</sup> /h
20713-172	19" Fan Trays	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m <sup>3</sup> /h

Table 2/2

Katalognummer	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Omgivelsestemperatur	Pakke mængde
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1

Katalognummer	Noise Level	Power	Max Static Pressure	Omgivelsestemperatur	Pakke mængde
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Please order connection cable and protective grille separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**