

# DC Fan, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m<sup>3</sup>h

## KATALOGNUMMER

**60713-600**

Axial fan, 119 mm, with DC input. Replacement part for 1 U fan trays.



## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Axial 119 mm DC fan, with plug for connection cable

## PRODUKTEGENSKABER

Product Type: Fan

Works With: 19" Fan Trays

Bredde: 119mm

Length: 119mm

Højde: 32mm

Spænding DC: 12V

Luftstrøm: 140m<sup>3</sup>/h

Noise Level: 39dB(A)

Power: 8W

Max Static Pressure: 46Pa

Omgivelsestemperatur: 70°C

Gross Weight: 0.219kg

Pakke mængde: 1

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Please order connection cable and protective grille separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**