

# Cáncamo (armella)



## CARACTERÍSTICAS

Está diseñado para aceptar el cable o gancho nVent CADDY Speed Link

## ESPECIFICACIONES


**Acabado:** Electrolgalvanizado

**Material:** Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del tornillo (Sc)	Longitud del tornillo (L)	Tamaño de taladro (HS)	Longitud (L)
SLEB250		0.25	25mm	7.2 mm	44mm
SLEB375		0.375	45.7mm	7.2 mm	63.5mm
SLEBM6	195854	6	20mm	7.2 mm	37.5mm
SLEBM8	195856	8	25mm	8.5 mm	50mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**

