


# Kit de Subrack EuropacPRO de 19" para Backplane, Pesado, Blindaje Retrofit, con Manija Frontal, 6 U, 295 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

**24567-463**



Subrack blindado no EMC para montaje en placa trasera, versión pesada con paneles laterales soldados TOX y mango frontal.



## CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral tipo H ("pesado"), 19" soporte está firmemente fijado al panel lateral (tox-frío soldado)

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento

Tipo de riel horizontal "Heavy"

Resistencia a golpes y vibraciones hasta 5 g

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según las normas alemanas "Bahn" BN 411002, BN 411003

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Carga instalada hasta 15 kg

Versión con manijas frontales

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 6U

Fondo: 295mm

Cantidad del paquete: 1

Para montaje: Plano trasero

Profundidad de la placa: 160mm; 220mm; 280mm

Tipo de junta: Acero inoxidable EMC

Tolerancia a impactos y vibraciones: 5g (force)

Mango incluido: Sí

Montaje: Rack

De conformidad con: IEC 60297-3-103

Apantallamiento EMC: No

Acabado: Anodizado; Pasivado

Material: Aluminio

Tipo de producto: Subrack/chasis

Ancho del rack: 84HP

Carga estática: 15kg

Net Weight: 2.39kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE